

**CCMT 09T302, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Primäranvändning	P
spån-brytare	GK
Skärmaterial	VHM
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradi	0,2 mm
Tolerans	M

Skärhastighet v_c primär användning

90 - 340 m/min

Produktlag

Vändskär för svarvning