

**Garant****Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	148350 3
GTIN	4067263461180
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

**Teknisk beskrivning**

för handbrottschdiameter DIN 206*	6,5 - 15 mm
totallängd	370 mm
spännvidd □	4,9 - 12 mm
för handgängtappar DIN 352	M5 – M20
Norm	DIN 1814
Produktslag	Gängkloppor