

**DCMT 11T302, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	GK
Sort	CA115P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a <sub>p</sub>	0,5 - 3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Skärhastighet v <sub>c</sub> primär användning	120 - 340 m/min
Tolerans	M

Antal byten/skär	2
Produktlag	Vändskär för svarvning