

**DCMX 11T304 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Tolerans	M
Sort	CA115P
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMX 11T304
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	WP
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 340 m/min
Skärdjup a_p	0,15 - 1 mm

Tilldelning huggning/skrubb

Finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning