

**DC.T 11T304, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CA115P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 340 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	GK

Primäranvändning	P
Produktlag	Vändskär för svarvning