

**Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221900 32/3
GTIN	4059782504356
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggur för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktöget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	17 mm
Vändskärsstorlek	09
Passande vändskär	XD..
Skär-Ø D _c	32 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Utkragningslängd L ₁	70 mm
totallängd L _{tot}	250 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1,5 mm
Vändskärsskruv	229918 (T15; 2,1 Nm)
Antal skär Z	3
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	49 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	0,88 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	16,3 mm
Inställningsvinkel κ	13 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229918
------------	--------