

**DC.T 11T308, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Sort	CA115P
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 340 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK
Hörnradie	0,8 mm

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning