

# Yale

## Spaklyftblock UNO plus A med rundstålkätting, lyftförmåga: 1,5t



### Beställningsdata

Ordernummer	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust konstruktion av stålplåt i kompakt utförande. Lättgående **kedjefrikoppling**. Kedjestyrning för störningsfri kedjegång.

#### Användningsdata:

Standard-universalverktyg för smidig, mångsidig användning.

#### OBS!:

Enligt funktionsprincipen för **gänglasttryckbromsar** skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.

Den automatiska **kedjefrikopplingen** möjliggör **snabbt anslag** av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs **lasttryckbromsen** åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.

**Slirkopplingen** (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.

#### ATEX-utförande på begäran

### Teknisk beskrivning

normal lyfthöjd	1,5 m
lyftförmåga	1500 kg
Kåpa material	stålplåt
Kedjefrikoppling	ja
lyftkraft vid nominell last	35 daN
Bärförmåga t	1,5 t
antal kedjesträngar	1
vikt	9,2 kg
Produktslag	Spaklyftblock / Kättinglyftblock