


**TNMG 160404, Sort: KW10****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	AH
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 400 m/min
Primäranvändning	N
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,35 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	KW10
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning