

Garant**GARANT Master Tap INOX maskingängtapp extra lång, DLC, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	131115 M3
GTIN	4067263829751
Artikelklass	111

Beskrivning**Utförande:**

Högresterande gängtapp, speciellt utvecklade för **aluminium och NE-legeringar**. **Extra lång gängdel** och **halslängd** för användning i **gängdjup upp till 4xD**.

- **HSS-E-PM** för högsta möjliga skäregegsstabilitet.
- **Ultrajämn DLC-beläggning** för slitstyrka och undvikande av material påkletning.
- **Extra lång spånrumsgometri**.

Med extra långt skaft.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,5 mm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Skärmaterial	HSS E PM
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	M
Gängdjup	12 mm
gänga	M3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	3 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX

totallängd L	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Beläggning	DLC
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 4×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	35 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	32 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
PMMA Akryl	begränsat lämplig	20 m/min	N
PA 66	begränsat lämplig	18 m/min	N
PEEK	lämplig	18 m/min	N
Cu	lämplig	18 m/min	N
CuZn	lämplig	25 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		

