

**DC.T 11T304, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 11T304 CA6525 Sort: CA6525
spån-brytare: MQ
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
spån-brytare	MQ

Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning