

**DC.T 070202, Sort: SW05****Beställningsdata**

Ordernummer	260381 SW05
GTIN	4960664629596
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 070202 SW05 Sort: SW05
spån-brytare: MQ
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 100 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	40 - 100 m/min
Primäranvändning	Ti
spån-brytare	MQ
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm

Sort	SW05
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning