

**DC.T 11T302, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 11T302 CA510 Sort: CA510

spån-brytare: HQ

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	HQ
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v

Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning