

Garant**GARANT Master Tap Alu maskingängttapp, DLC, G: G1/8****Beställningsdata**

Ordernummer	137310 G1/8
GTIN	4067263829829
Artikelklass	111

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghkapacitetsgängttappar, specialutvecklade för **aluminium och icke-järnlegeringar**.
Dynamisk spiralstigning i spånkanalen för **optimal spånavgång** och **processsäkerhet**.

- **HSS-E-PM** – för **högsta möjliga eggstabilitet**.
- **Ultrajämn DLC-beläggning** som ger **slitstyrka** och **förhindrar kallsvetsning**.
- **Dynamisk spiralstigning** i spånkanalen.
- **Kort ingångsfas form E**.

Användningsdata:

För **cylindrisk Whitworth-rörgänga** ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Teknisk beskrivning

Varvper tum	28
totallängd L	90 mm
Kärnhåls-Ø	8,8 mm
Skaftdiameter D _s	7 mm
gänga	G1/8
Skärmaterial	HSS E PM
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Gängdjup	24,33 mm
Antal skär Z	3

Gäng-Ø	9,73 mm
Gängstigning	0,907 mm
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Serie	Master Tap
Beläggning	DLC
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5156
Toleransklass	ISO 228
Skärfasform	E
Spiralvinkel	45 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Skafttolerans	h9
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	35 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	32 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
PMMA Akryl	begränsat lämplig	20 m/min	N
PA 66	begränsat lämplig	18 m/min	N
PEEK	lämplig	18 m/min	N
Cu	lämplig	18 m/min	N

CuZn	lämplig	25 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		