



Laddbar LED-stavlampan, totallängd: 240mm



Beställningsdata

Ordernummer	081406 240
GTIN	5708997362105
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Fällbara 3-i-1 **"For Life" arbetslampor** i ny design med högeffektiva multilysdioder. Extremt tunn och kompakt design. Möjliggör kontroll och belysning av svåråtkomliga och trånga ställen. Ny **OPTILight-funktio** för optimerad ljuseffekt och belysningstid. Helt hopfälld, i fickformat, fungerar lampan som en vanlig handlampan. Dessutom spotlight och två ljusstyrkesteg (50 eller 100 %). Kraftfull inbyggd magnet och krok.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 2,5$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

totallängd	240 mm
Brinntid steg 2	5 h
ljusflöde	200 lm
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna

Belysning	LED-modul
IP-skyddsklass	IP 30
Ljusflöde steg 2	100 lm
Batterityp	Litiumjon
vikt	100 g
brinntid	2,5 h
Produktslag	Stavlampa