

**Garant****Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203092 8
GTIN	4067263116943
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

**Speciellt för TPC-fräsning** utformad högkapacitetsfräs för universell användning. Förstärkt kärna.

**Optimerad böjbrott hållfasthet** genom användning av ultrafinkornsubstrat.

**Förskjutna spåndelare för kontrollerad spån brytning.**

**OBS!:**

$h_{max}$ : De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204012, 204014 och 204015.

$a_{e,max} = 0,07 \times D$  för TPC-bearbetning.

**Efterföljande produkt till nr 203089.**

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	8 mm
Spiralvinkel	40 grad
Antal spåndelare	1
Spånets medeltjocklek $h_{max}$ för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC	0,042 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HB
Tolerans nom.-Ø	f8
Hörnfasbredd vid 45°	0,16 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	30 mm

## Datablad

totallängd L	68 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	24 mm
Tandantal Z	5
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Friställningsdiameter D <sub>1</sub>	7,8 mm
Hörnfavinkel	45 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,07×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	340 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	230 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	60 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	40 m/min	H

## Datablad

HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	150 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		