




HELIGRIP skärinsatser, IC8250, Stickbredd med hörnradie R: 3/0,3mm



Beställningsdata

Ordernummer	273409 3/0,3
GTIN	7291075482683
Artikelklass	26C

Beskrivning

Utförande:

Optimerad spånformning och spånkontroll.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvärning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	0,05 mm
hörnradie R	0,3 mm
Matning f Svarvning	0,14 - 0,18 mm/v
Matning f Instickning	0,07 - 0,11 mm/v
INSL	15,8 mm
Spårbredd w	3 mm

Skärdjup a_p	0,4 - 1,8 mm
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	D
Skärhastighet v_c primär användning	45 - 260 m/min
Sort	IC8250
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning