




## HELIGRIP skärinsatser, IC830, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,4mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 273411 4/0,4  |
| GTIN         | 7291075488401 |
| Artikelklass | 26C           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Optimerad spånformning och spånkontroll.

**Användningsdata:**

För axiell och radiell stick svarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

**Passar till:**

Skärhållare nr 273766 – 273768.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Spårbredd w             | 4 mm             |
| Skärdjup a <sub>p</sub> | 0,5 - 2,4 mm     |
| tolerans spårbredd w    | 0,05 mm          |
| Matning f Svarvning     | 0,18 - 0,24 mm/v |
| INSL                    | 19 mm            |
| hörnradie R             | 0,4 mm           |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Matning f Instickning                 | 0,09 - 0,15 mm/v            |
| Antal byten/skär                      | 1                           |
| Skärmaterial                          | VHM                         |
| Vändskärsplattprofil                  | neutral                     |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov- och finbearbetning    |
| Primäranvändning                      | UNI                         |
| Skärförhållande                       | krävande intermittent       |
| spån-brytare                          | D                           |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 50 - 140 m/min              |
| Sort                                  | IC830                       |
| Produktslag                           | Vändskär för sticksvarvning |