

**TNMG 160404, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 4,5 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PS
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning