

Garant**Finspindelsats Ø 9,75–164 mm, Anslutning: HW63****Beställningsdata**

Ordernummer	237541 HW63
GTIN	4045197608482
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

För **Ø 9,75 – 164 mm**, med spindelhuvud nr 237546, borrhållare och tillbehör i väskan.

Utbyggbar med brygga nr 237560 till **Ø 320 mm**.

Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.

Användningsdata:

För ursvarvingsstål med skaft-Ø 16 mm och finborrningsbryggor. Borrhållare och vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ **CC..0602**.

leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237546 HW63

vardera 1 borrhållare (max. utsvarvningenslängd): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 brygga: nr 237647 för Ø-förlängning på 86 – 164 mm.

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Helst med vändskärsplasser nr 237695 och nr 237696.

Teknisk beskrivning

Anslutning	HW63
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Borrstång	237634
Borrstång	237630
Justerbara skärhållare	237640
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
Justerbara skärhållare	237642
Brygga	237647
Borrstång	237632
Vändskärshållare för bryggor Typ 06	237564 06
SpindelnosØ 9,75 – 320 mm Anslutning HW63	237546 HW63
Borrstång	237636
Sats utan fästeØ 9,75–164 mm	237569