

metabo**Slagbormmaskin, Typ: SBE800-2****Beställningsdata**

Ordernummer	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Slagborrning med högt användarskydd.**

Slagbormmaskinerna är utrustade med Metabo S-automatic säkerhetskoppling. Om borsten blockeras kopplas drivningen omedelbart ifrån mekaniskt, så att rekylvridmomentet mot användaren minimeras.

- **Metabo Marathon-motor med dammskydd för lång livslängd.**
- **Spindel med invändig sexkant för skruvmejselbits möjliggör användning utan borrhuck.**

Inställningshjul för förval av varvtal.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännchuck, extra handtag, borrhjulsstopp och plastväska.

Teknisk beskrivning

förpackning	Transportväska
vikt	2,3 kg
maximal spiralborr-Ø i betong	20 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	1200 min ⁻¹

Datablad

maximal spiralborr-Ø i stål	8 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	3200 min ⁻¹
maximalt vridmoment	10 Nm
maximalt vridmoment	26 Nm
effektförbrukning	800 W
borrhuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
tillverkarens beteckning	SBE 800-2
maximal spiralborr-Ø i trä	25 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
maximal slagfrekvens	51200 min ⁻¹
Produktslag	Slagborrmaskin