

Garant**GARANT Master Tap Alu maskingängtapp för trådgänginsatser, DLC, EG-M: EG-M3****Beställningsdata**

Ordernummer	133555 EG-M3
GTIN	4067263830245
Artikelklass	111

Beskrivning**Utförande:**

Högpresenterande gängtapp, speciellt utvecklad för **aluminium och icke-järnlegeringar**.
Extra långa spännspår och halslängd för användbara **gängdjup upp till 4xD**.

- **HSS-E-PM för högsta möjliga skäregegsstabilitet.**
- **Ultrajämn DLC-beläggning som ger slitstyrka och förhindrar kallsvetsning.**
- **Extra lång spånrumsgometri.**

Användningsdata:

För framställning av fästgंगा EG enligt metrisk ISO-gंगा **DIN 8140** för **helicoil STI** (Screw Thread Insert).

OBS!:

Följ ovillkorligen **kärnhål-/fullhåldiametern** (se tabellen)!

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,5 mm
Toleransklass	6HX mod.
Gäng-Ø	3 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Kärnhåls-Ø	3,15 mm
Norm	Verkstadsnorm
Gängdjup	12 mm

totallängd L	63 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E PM
Beläggning	DLC
Gängtyp	EG-M
Flankvinkel	60 grad
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 4xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	35 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	32 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
PMMA Akryl	begränsat lämplig	20 m/min	N
PA 66	begränsat lämplig	18 m/min	N
PEEK	lämplig	18 m/min	N
Cu	lämplig	18 m/min	N
CuZn	lämplig	25 m/min	N
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig

vått minimal

lämplig