

Garant**NC-dubbhålsborr HSS-E nr 112020 med plastlåda 90°, TiAlN, Typ: 6-12****Beställningsdata**

Ordernummer	112108 6-12
GTIN	4067263117742
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

NC-centrerborrsats i plastlåda.

Med medbringarytor enligt DIN 1835-B. Exakt centrisk spets slipning med smal tväregg – ger lätt borrhålsstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabilt tack vare korta spånspår.

Innehåll:

4 NC-dubbhålsborr nr 112000.

Innehåll:

1 NC-dubbhålsborr var: Storlek 6; 8; 10; 12.

leveransinnehåll:

NC-centrerborrsats i 4 delar med plastlåda.

OBS!:

Använd ett varvtal för den aktuella borrhåldiametern (generellt ej lämplig för bormaskinens ytterdiameter).

Teknisk beskrivning

Nominell $\varnothing D_c$	6 mm
Nominell $\varnothing D_c$	10 mm
Nominell $\varnothing D_c$	12 mm

Nominell $\varnothing D_c$	8 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.- \varnothing	h6
Spetsvinkel	90 grad
Skaft	DIN 1835 B med h6
Antal skär Z	2
Färgring	Utan
Produktslag	Förborr

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	87 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	56 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	6 m/min	S
GG(G)	lämplig	31 m/min	K
CuZn	lämplig	100 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig

Tillbehör

NC-centrerborr HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC-centrerborr HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC-centrerborr HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC-centrerborr HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC-centrerborr HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC-centrerborr HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC-centrerborr HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC-centrerborr HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8