

**TNMG 160404, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,8 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
spån-brytare	MS
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning