

**TNMG 160404 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	251602 HBX020
GTIN	4045197664853
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

TNMG 160404 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PM
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	1 - 6,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Sort	HBX020

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
Serie	Skärhållare
Serie	eco-skärhållare
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6
Vändskärstilldelning	neutral