

Garant**Finspindelsats Ø 9,75–101,1 mm, Anslutning: ER40****Beställningsdata**

Ordernummer	237512 ER40
GTIN	4045197608567
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Finspindelverktyget ER kan anslutas direkt till en ER40-hylschuck.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-Ø 16 mm och vändskärshållare.

Kan byggas ut med adapter och WSP-hållare upp till Ø 152,1 mm.

Matningsnoggrannhet 0,01 mm / med nonie 0,002 mm på Ø.

Skärhållare med passande ISO-vändskär typ **CC..0602**.

Vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ **CC..09T3**.

leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237513 ER40

vardera 1 borrarstång (max. utsvarvningslängd): nr 237630 invändig skärhållare Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

nr 237634 invändig skärhållare Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

nr 237640 invändig skärhållare Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

nr 237642 invändig skärhållare Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vändskärshållare: nr 237645 för Ø 87,75 – 101,1 mm (med adapter nr 237534 upp till Ø 114,1 mm).

vardera 1 vändskär: nr. 260052 strl. CU7010 (eller använd CC..0602);

nr. 260058 strl. CU7010 (eller använd CC..09T3).

Reservdel:

för nr 237630 – 237642: Vändskärsskriv nr 219830.

för nr 237645; 237531; 237532: Vändskärsskriv nr 219805.

Rekommendation:

I första hand med vändskär nr 237695–237698.

OBS!:

Vändskärshållare 237531 för utökning till diameterområdet 105,75– 119,1 mm (upp till 132,1 med adapter 237534).

Vändskärshållare 237532 för utökning till diameterområdet 125,75– 139,1 mm (upp till 152,1 med adapter 237534). Observera skärorientering $\pm 20^\circ$! Ursvarvningscykel.

Teknisk beskrivning

Anslutning	ER40
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Justerbara skärhållare	237642
Vändskärshållare	237645
SpindelnosØ 9,75–152,1 mm Anslutning ER40	237513 ER40
Borrstång	237630
CC.T 09T304 Sort CU7010	260058 CU7010
Justerbara skärhållare	237640
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
Borrstång	237634
Sats utan fästeØ 9,75–101,1 mm	237539