

**Garant****DC.T 11T308, Sort: HU7310**

### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260464 HU7310 |
| GTIN         | 4045197669940 |
| Artikelklass | 21G           |

### Teknisk beskrivning

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Skärdjup $a_p$                        | 0,1 - 4 mm      |
| Matning $f$                           | 0,05 - 0,5 mm/v |
| spån-brytare                          | AM              |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 350 - 600 m/min |
| Hörnradie                             | 0,8 mm          |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |
| Primäranvändning                      | N               |
| Sort                                  | HU7310          |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning  |
| Skärmaterial                          | VHM             |
| Beläggning                            | obelagd         |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ISO-kod vändskär | DCGT 11T308            |
| Antal byten/skär | 2                      |
| Tolerans         | G                      |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |