

Garant**DC.T 11T304, Sort: CB7010**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 CB7010
GTIN	4045197669605
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c sekundär användning	70 - 180 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 2 mm
spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 240 m/min
Sekundär användning	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CB7010
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning