

Garant**DC.T 11T308, Sort: CB7010**

Beställningsdata

Ordernummer	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c sekundär användning	70 - 180 m/min
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 240 m/min
Sekundär användning	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CB7010
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning