

**Garant****DC.T 11T308, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

Ordernummer	260464 HB7020
GTIN	4045197699732
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning