

**DCMT 11T304, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260474 SP4019
GTIN	2050001939289
Artikelklass	28D

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
spån-brytare	73
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 440 m/min
Primäranvändning	UNI
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	SP4019
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning