

**BDMT 070302 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	227148 INOX
GTIN	4960664731152
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$. Exakt 90° upp till $a_p = 4$ mm.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Typ	INOX
Matning f_z per tand	0,05 – 0,08 mm
Sort	PR1535
ISO-kod vändskär	BDMT 070302 ER-JS
Sort	PR1535
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		