

**Garant****Tvåskärshuvud HW, Anslutning: HW50****Beställningsdata**

Ordernummer	237610 HW50
GTIN	4045197676740
Artikelklass	20N

**Beskrivning****Utförande:**

Tvåskärshuvudet består av grundstomme och vändskärshållare.

Anslutning med HW-gränssnitt.

Skären kan ställas in ett och ett. Skären kan ställas in ett och ett.

Med synkronspindel på begäran.

**Användningsdata:**

För upprymning av permanenta hål.

Invändig: ja

Passande vändskär: CC..1204..

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 90 mm

Spindelområde Ø: 65,5 - 87,5 mm

Vändskärsskruv: 219864

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CC..1204..
Vändskärsskruv	219864
Effektiv längd L <sub>1</sub>	90 mm
Spindelområde Ø	65,5 - 87,5 mm
Anslutning	HW50
Invändig	ja

Produktlag

Tvåskärshuvud