



Handgängtappsats, obelagd, MF: 10X1



Beställningsdata

Ordernummer	130500 10X1
GTIN	4067263036340
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 2 delar, **bestående av för- och färdigtapp.**
Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Teknisk beskrivning

Gängtyp	MF
Kärnhåls-Ø	9 mm
Gängdjup	20 mm
gänga	M10×1
Norm	DIN 2181
Skaftdiameter D _s	7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gäng-Ø	10 mm
Gängstigning	1 mm
Skärmaterial	HSS
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		