



Sats med enhandsrörbockarei plåtlåda, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	821201 1
GTIN	4039976026369
Artikelklass	84C

Beskrivning

Utförande:

Robust bockningsdrivanordning av pressgjutet aluminium med kuggstångsmatning (snabbmatning och snabbåtergång), universell glidstyckeshållare inkl. glidstycke och schabloner av glasfiberarmerad polyamid. Bockningsvinkel upp till 180° möjlig.

Användningsdata:

För bockning av mjuka kopparrör, även omantlade, mantlade stålrör för Pressfitting-systemet mapress C-Stahl, precisionsstålrör DIN 2391–2394 mjuka, blanka eller mantlade, samt kompondrör för Pressfitting-system.

Innehåll:

bockningsdrivanordn.: 1 St.

universalglidstycke: 1 St.

Vardera 1 böjsegment för rörtterdiameter: Storlek 12; 15; 18; 22 mm

centrumradie: Storlek 36; 55; 72; 86 mm

Teknisk beskrivning

maximal bockningsvinkel	180 grad
Produktslag	Bockningsapparat

