

Garant**Cirkelsågblad, byte-byte-plan tandning med avfasning Stål, Blad-Ø D: 355mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584006 355
GTIN	4067263117773
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta. Med avsevärt ökad livslängd.

Användningsdata:

För bearbetning av **stål** med kapsågar och geringssågar. Enkel kapning av mjukt stål, profiler, rör och plåtar. Gradfri, snabb skärning utan kylning.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	25,4 mm
Blad-Ø D	355 mm
sågbredd B	2,4 mm
Antal tänder	72
Skärmaterial	HM

lämpligt för material

Stål

Produktlag

Cirkelsågblad