



Handgängtappsats, obelagd, MF: 6X0,75



Beställningsdata

Ordernummer	130500 6X0,75
GTIN	4067263036319
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 2 delar, **bestående av för- och färdigtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,75 mm

totallängd L: 56 mm

Skaftdiameter D_s: 6 mm

Skaftfyrkant □: 4,9 mm

Kärnhåls-Ø: 5,2 mm

Teknisk beskrivning

gänga	M6×0,75
Toleransklass	ISO 2 6H
Gäng-Ø	6 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängstigning	0,75 mm
Gängdjup	12 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm

Norm	DIN 2181
Kärnhåls-Ø	5,2 mm
Gängtyp	MF
totallängd L	56 mm
Skärmaterial	HSS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	begränsat lämplig