

Garant**Cirkelsågblad, byte-byte-plan tandning med avfasning Stål, Blad-Ø D:
305mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584006 305
GTIN	4067263117766
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta. Med avsevärt ökad livslängd.

Användningsdata:

För bearbetning av **stål** med kapsågar och geringssågar. Enkel kapning av mjukt stål, profiler, rör och plåtar. Gradfri, snabb skärning utan kylning.

Teknisk beskrivning

Blad-Ø D	305 mm
Antal tänder	60
hål-Ø	25,4 mm
sågbredd B	2,2 mm
Skärmaterial	HM

lämpligt för material

Stål

Produktlag

Cirkelsågblad