

**Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Artikelklass	28R

**Beskrivning****Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggår för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	XD..
Utkragningslängd $L_1$	32 mm
Skär-Ø $D_c$	20 mm
Vändskärsskruv	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ø $D_3$	9 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
totallängd $L_{tot}$	204 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,9 mm
Vändskärsstorlek	06
Antal skär Z	3
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{max}$	38 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	29 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,4 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	8,2 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229915
------------	--------