

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	180 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A16Q SCLCR/L09
Mittförskjutning L ₃	9 mm
Huvudängd L ₁	31 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	18 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Vändskärsstorlek	9 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

