

**Garant****Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	CC.. 0602..
Mittförskjutning $L_3$	6 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	12 mm
totallängd $L$	125 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm
Huvudängd $L_1$	20 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	A10K SCLCR/L06
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

