

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269986 16/11
GTIN	4067263786986
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	23 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Mittförskjutning L_3	14 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Huvudängd L_1	28 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
totallängd L	180 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

