

**Garant****ZCMX 070304, Sort: HBZ025**

## Beställningsdata

Ordernummer	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Utförande:**

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borttillämpningar.

## Teknisk beskrivning

Matning f Borrning	0,03 - 0,12 mm
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 210 m/min
Beläggning	belagd
Primäranvändning	P
Matning f Svarvning	0,1 - 0,3 mm
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HBZ025
ISO-kod vändskär	ZCMX 070304
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	HM
passande till verktygsdiameter $D_c$	14 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning