

Garant**ZCMX 070304, Sort: HBZ120**

Beställningsdata

Ordernummer	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Artikelklass	21E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Beläggning	PVD
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	ZCMX 070304
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	HBZ120
Matning f Svarvning	0,1 - 0,3 mm
Antal byten/skär	2

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 200 m/min
Matning f Borrning	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter D_c	14 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning