

Garant**ZCMX 070304, Sort: HBZ030**

Beställningsdata

Ordernummer	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvarvningstillämpningar.

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Sort	HBZ030
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Matning f Borrning	0,03 - 0,12 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 200 m/min
ISO-kod vändskär	ZCMX 070304

Hörnradie	0,4 mm
Matning f Svarvning	0,1 - 0,3 mm
Beläggning	belagd
Skärmaterial	HM
passande till verktygsdiameter D_c	14 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning