

**Garant****ZCMX 070304, Sort: HBZ310**

## Beställningsdata

Ordernummer	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Artikelklass	21E

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	ZCMX 070304
Hörnradie	0,4 mm
Matning f Borring	0,03 - 0,3 mm
Primäranvändning	N
Sort	HBZ310
Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 - 600 m/min
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	PVD

Matning f Svarvning	0,05 - 0,4 mm
passande till verktygsdiameter $D_c$	14 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning