



## 12 V batteri inklusive laddare, Typ: M12NRG201



### Beställningsdata

Ordernummer	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Batteri:

- **Intelligent styrenhet: REDLINK™-elektronik.**
- **Överlastskydd - Förhindrar att batteriet skadas av misstag.**
- **Temperaturhanteringssystem – håller batteriet inom det idealiska temperaturintervallet för att säkerställa maximal livslängd.**
- **Övervakning av varje cell - säkerställer optimal laddning och urladdning för att maximera livslängden.**
- **Skydd vid låg laddnivå - förhindrar cellskador vid djupurladdning.**
- **Upp till 2 gånger längre gångtid, 20 % högre effekt. Jämfört med annan litiumjonteknik och/eller ledande MILWAUKEE®-batteriteknik. Resultaten beror på spänningen, verktygen och tillämpningen.**
- **Integrerad svetsad rambatterikonstruktion med stötkänsliga separatorer som förhindrar att batteriet slås ut vid kraftiga vibrationer eller stötar.**
- **Kan användas vid extrema temperaturer på ned till -20 °C utan påverkan på gångtiden eller livslängden.**
- **Urladdningsskyddet förhindrar cellskador på grund av överurladdning.**

#### Laddare:

- **Elektronisk temperaturkontroll optimerar laddningshastigheten och skyddar därmed mot överhettning och förlänger batteriets livslängd.**
- **Det kapslade kretskortet skyddar elektroniken mot damm, fukt och stötar.**
- **Lysdioderna tänds stegvis för att visa batteriets aktuella laddningstillstånd.**
- **REDLITHIUM™ 2,0 Ah-batterier laddas upp på 40 minuter eller kortare tid.**

#### leveransinnehåll:

1 st M12 B2 batteripack, 1 st C12 C laddare.

## Teknisk beskrivning

Laddningstid per batteri	40 min
batterikapacitet	2 Ah
Batterispänning	12 V
Vikt per batteri	200 g
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon