


**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra frytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	100 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2525H12
Passande vändskär	CN.. 1204..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Underläggsplatta	259031 49
Serie	Master Eco
Vändskärsstorlek	12 mm
Skaftmått	25 mm

Skruv för underläggsplatta	259027 8
Klamp, skruv,O-ring	259036 22
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Klampenhet Typ 22	259036 22
Underläggsplatta Typ 49	259031 49
Skruv för underläggsplatta Typ 8	259027 8