

Garant**GARANT Master Eco svarvhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261136 25/16
GTIN	4067263122623
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	40 mm
Skrivsats för vändskär	269023 3
Funktionsbredd L ₄	32 mm
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2525X16
Skruv för underläggsplatta	269013 7
Skaftmått	25 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	259033 5
Serie	Master Eco
totallängd L	110 mm

Passande vändskär	VC.. 1604..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare