


**Garant****CNMG 09T308, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 09T308 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	belagd
Antal byten/skär	4

ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2,5 mm
spån-brytare	VS
Sort	HB7130-2
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning